

Тип	Кол-во выходов	Ширина, [мм]	Артикул	Цена, евро/ед.
-----	----------------	--------------	---------	----------------

## Шкаф для коллектора STANDART, встраиваемый.



Стальной шкаф для размещения распределительного коллектора Simplex, предназначен для встраивания в стеновую нишу. Лицевая часть - передняя крышка и передний портал шкафа покрашены порошковой краской в белый цвет RAL 9016, скрытые части шкафа - оцинкованы.

Регулируемые высота шкафа: 550...650 мм и глубина шкафа: 110...165 мм.

Подготовленные места для ввода питающих трубопроводов подающей и обратной линии справа, слева и снизу.

Подвижный рельс для монтажа крепежных реек коллектора на внутренней части задней крышки шкафа.

Быстрый и простой монтаж благодаря демонтируемой передней юбке коллектора.

<b>Cabinet S-UP - 450</b>	<b>n = 2-3</b>	<b>518</b>	<b>F18567</b>	<b>51,08</b>
<b>Cabinet S-UP - 550</b>	<b>n = 4-5</b>	<b>618</b>	<b>F18568</b>	<b>55,09</b>
<b>Cabinet S-UP - 700</b>	<b>n = 6-8</b>	<b>768</b>	<b>F18569</b>	<b>61,33</b>
<b>Cabinet S-UP - 850</b>	<b>n = 9-11</b>	<b>918</b>	<b>F18570</b>	<b>65,52</b>
<b>Cabinet S-UP - 1000</b>	<b>n = 11-12</b>	<b>1068</b>	<b>F18571</b>	<b>80,35</b>

**Примечание:** При использовании выводов питающих коллектор трубопроводов снизу вместимость шкафа уменьшается на 1 выход.



## Шкаф для коллектора STANDART, приставной.

Стальной шкаф для размещения распределительного коллектора Simplex, предназначен для монтажа на чистовой поверхности стены. Лицевая часть - передняя крышка и передний портал шкафа с боковыми стенками покрашены порошковой краской в белый цвет RAL 9016 и имеют скругленные грани, внутренние и задняя части шкафа - оцинкованы.

Высота шкафа: 585 мм, глубина шкафа: 110 мм.

Подготовленные места для ввода питающих трубопроводов подающей и обратной линии справа, слева и снизу.

Подвижный рельс для монтажа крепежных реек коллектора на внутренней части задней крышки шкафа.

Быстрый и простой монтаж благодаря демонтируемой задней стенке.

<b>Cabinet S-AP - 450</b>	<b>n = 2-3</b>	<b>450</b>	<b>F18562</b>	<b>46,13</b>
<b>Cabinet S-AP - 550</b>	<b>n = 4-5</b>	<b>550</b>	<b>F18563</b>	<b>51,03</b>
<b>Cabinet S-AP - 700</b>	<b>n = 6-8</b>	<b>700</b>	<b>F18564</b>	<b>56,79</b>
<b>Cabinet S-AP - 850</b>	<b>n = 9-11</b>	<b>850</b>	<b>F18565</b>	<b>64,84</b>
<b>Cabinet S-AP - 1000</b>	<b>n = 11-12</b>	<b>1000</b>	<b>F18566</b>	<b>74,90</b>

**Примечание:** При использовании выводов питающих коллектор трубопроводов снизу вместимость шкафа уменьшается на 1 выход.